

## SAM GIPSEXPANDER, TRIPPEL

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE SAM Metallexpander/Gipsexpander är avsedd för montering i alla typer av skivmaterial såsom gips-, spån- och träfiberskivor, såväl som plast-, plåt- och laminatskivor.


### BESKRIVNING

SAM Metallexpander/Gipsexpander är ett gipsankare av stål med en bottenhylsa med invändiga gängor för skruv. Vid montering av SAM Metallexpander ska monteringsstången SAM användas, se Tillbehör. Vid montering dras expandern ihop och expanderar på mitten, varvid de fyra benen böjs bakåt.


Bärförmågan är hög eftersom dessa ben ger en stor tryckfördelande yta. Monteringsverktygen säkerställer att korrekt expansion erhålls. Med SAM Metallexpander får man en permanent, gängad fästpunkt. Den är konstruerad på så sätt att den sitter fast ordentligt, även om skruven tas ur.

Den finns med metriskt gängad skruv i dim 4, 5 och 6 mm, och är försedd med Phillips krysspår PH2.


### MONTERING




1. Borra hål. Var försiktig så att inte gipsskivan förstörs på baksidan/runutgångshålet. Borrdimension enligt Tekniska data.




2. Tryck SAM Metallexpander genom hålet.



3. Expandera med hjälp av monteringsstången SAM. När motstånd uppkommer och infästningen känns stabil har metallexpandern erhållit korrekt expansion. OBS! Skulle skruven behöva skruvas in för ytterligare expanderingsdelen.



4. Skruva ur skruven och skruva fast detaljen. Montaget är klart. OBS! Om borrarvdragare används är det viktigt att inte överdra skruven eftersom det kan påverka expansionsdelen.



Gips

### Specifikation

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Ytbehandling       | Blankförzinkad |
| Korrosivitetsklass | C1             |
| Miljökodning       | Inomhus        |

**C1**

### Artiklar

| Art nr | Dim. | Längd | Produktmått G min-max | Max. godstjocklek | Borrdia. | Bits   | Förpackning | Innehåll |
|--------|------|-------|-----------------------|-------------------|----------|--------|-------------|----------|
| 191115 | M5   | 88 mm | 36-45 mm              | 23 mm             | 10 mm    | PZ2+SL | ESSBOX 204  | 50 ST    |
| 191123 | M6   | 88 mm | 36-45 mm              | 23 mm             | 13 mm    | PZ2+SL | ESSBOX 203  | 25 ST    |

### Tillbehör

| Art nr   | Beskrivning                             | Innehåll |
|----------|-----------------------------------------|----------|
| 513414   | MONTERINGSTÅNG SAM KONSUMENT            | 1 ST     |
| 190207   | MONTERINGSTÅNG SAM VINKLAD              | 1 ST     |
| 190208   | MONTERINGSTÅNG SAM PUMP                 | 1 ST     |
| 10003650 | SKRUV EXTRA LÅNG FÖRZINKAD PZ M4X80 4ST | 4 ST     |

| Art nr   | Beskrivning                              | Innehåll |
|----------|------------------------------------------|----------|
| 10003651 | SKRUV EXTRA LÅNG FÖRZINKAD PZ M5X100 4ST | 4 ST     |
| 10003652 | SKRUV EXTRA LÅNG FÖRZINKAD PZ M6X100 4ST | 4 ST     |