




Comfort

502310664

Instruction manual

Käyttöohje

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Kasutusjuhend

GB


FI

SE




NO

EE


CELLO



CELLO


A/1PC 	B/1PC 	C/2PCS 
D/2PCS  M8*45	E/1PC  M6*45	F/8PCS  M6*15
G/2PCS 	H/9PCS 	J/1PC 
K/1PC 	AA/1PC 	

STEP 1




CELLO

STEP 2



STEP 3



CELLO

GB Comfort polyrattan chair with a durable, white-painted aluminium frame and a 10 cm thick light beige seating cushion. The sitting height is 31 cm and the weight limit is 160 kg.
Clean with water (not with a pressure washer) or using mildly soapy water and a soft cloth/sponge. Indoor storage is recommended during winter.

Caring for the cushion:

Cushion or removable coverings should be handwashed at 30 Celsius at the warmest; no chemical washing. The padding should be shaped after washing when still damp. Padding for outdoor furniture is typically durable, but its colours may still fade with time. Protect the padding from strong, direct sunshine and getting wet. It is recommended that covers or tarps specifically made for padding is used to protect them. It is recommended that the padding is treated with a protective agent meant for padding before the first use to protect them against dirt and moisture. Indoor winter storage is recommended.

FI Comfort -polyrottinkituoli, jossa on kestävä, valkoiseksi maalattu alumiinirunko ja 10 cm paksu vaalenbeige istuinpehmuste. Tuolin istuinkorkeus on 31 cm ja painoraja 160 kg.
Puhdistus vedellä (ei painepesurilla) tai mietoa saippuavettä ja pehmeää sientä käyttäen. Talvisäilytystä sisätiloissa suositellaan.

Pehmusteiden hoito-ohjeet:

Pehmusteiden tai irrotettavien päällisten käsinpesu enintään 30 asteessa, ei kemiallista pesua. Pehmusteet muotoillaan kosteana pesun jälkeen. Ulkokalusteiden pehmusteet ovat tavallisesti kestäviä, mutta saattavat silti haalistua ajan mittaan. Suojaa pehmusteet voimakkaalta auringonpaisteelta ja kastumiselta. Suosi myös pehmusteille tarkoitettuja suojapeitteitä. Pehmusteet on hyvä käsitellä ennen käyttöönottoa pehmusteille tarkoitettulla suoja-aineella, joka hylkii liikaa ja kosteutta. Suositellaan talvisäilytystä sisätiloissa.

SE Comfort -konstrottingstol med en robust, vitmålad aluminiumram och 10 cm tjock ljusbeige, mjuk sittdyna. Stolens sitthöjd är 31 cm och viktgränsen är 160 kg.
Rengör med vatten (inte med högtrycksvätt) eller med mildt tvålsvatten och en mjuk trasa/svamp. Förvaring inomhus rekommenderas under vintern.

Instruktioner för skötsel av dynor:

Handtvätt av dynor eller avtagbara överdrag i max 30 grader, ej kemtvätt förbjuden. Dynorna formas medan de är fuktiga efter tvätt. Dynor till utemöbler är vanligtvis hållbara, men kan fortfarande blekna med tiden. Skydda dynorna från starkt solljus och väta. Skyddsöverdrag för dynor rekommenderas. Impregnera dynorna gärna innan användning så att de är bättre skyddade mot smuts och fukt. Testa gärna impregneringen först på en yta som inte syns. Följ tillverkarens instruktioner. Vinterförvaring inomhus rekommenderas.

NO Comfort-kunstrottingstol med en slitesterk, hvitmalt aluminiumsramme og en 10 cm tykk lysebeige sittepute. Sittehöyden er 31 cm og vektgrensen er 160 kg.
Rengjør med vann (ikke høytrykkvask) eller bruk litt såpevann og en myk svamp/klut. Det anbefales å lagre produktet innendørs om vinteren.

Pleieinstrukser for puter:

Vask putene eller de avtagbare trekkene for hånd på maks 30 grader. Skal ikke kjemisk renses. Puteformen kan endre seg når de er fuktige etter vask. Puter til utendørsmøbler er normalt sett slitesterke, men de kan likevel bli misfarget over tid. Beskytt putene mot direkte sollys og fukt. Bruk beskyttende trekk som er spesifikt tiltenkt puter som disse. Før du begynner å bruke putene, er det tilrådelig å behandle dem med et beskyttende middel spesifikt for slike puter, som holder smuss og fuktighet ute. Innendørs lagring anbefales om vinteren.

EE Comfort on polirotangist tool vastupidava valgeks värvitud alumiiniumraami ja 10 cm paksuse helebeež istmepadjaga. Tooli istumiskõrgus 31 cm, kandevõime 160 kg.
Kandevõime 120 kg ühe istmeosa kohta.
Puhastage veega (mitte survepesuriga) või õrnalt seebivee ja pehme lapi või käsna. Talvel on soovitatav hoida siseruumides.

Polstri hooldusjuhised:

Peske polstreid või eemaldatavaid katteid käsitsi kuni 30 kraadi juures. Vältige keemilist puhastamist. Vormige polstreid niiskena kohe pärast pesemist. Õuemööbli polster on harilikult vastupidav, kuid võib siiski aja möödudes luituda. Kaitske polstreid tugeva päiksevalguse ja märgumise eest. Soovitame kasutada ka polstri peale käivaid kaitsekatteid. Enne kasutuselevõttu soovitame töödelda polstreid selleks ette nähtud kaitsva ainega, mis tõrjub mustust ja niiskust. Soovitame säilitada talvel siseoludes.



Manufactured for • Valmistuttaja • Tillverkad för • Produsert for • Toodetud • Ražošanas pasūtītājs •
Kieno užsakymu pagaminta • Kesko Corporation Building and technical trade, Työpajankatu 12,
FI- 00580 Helsinki © Kesko 2022. Made in China.

CELLO

Manual instructions material/
Ohjekirjan materiaali/
Instruktionsmaterial/
Håndbok instruksjonsmateriale/
Juhendmaterjal

