

CELLO



CELLO WAVE – BADRUMSMÖBLER

CELLO Wave

FINNS I FÄRGER: VIT GRAFITGRÅ EK

WAVE Höjd 50 cm | Djup 38 cm | Foliebelagd MDF-skiva. Soft-close dörrar och lådor.

49 cm



Med dörrar
2154626 2031540 2031535

Med lådor
2006904 2031542 2031536

59 cm



Med dörrar
2006904 2031541 2019138

Med lådor
1988526 2081242 2031537

79 cm



Med lådor
2093775 2073237 2031538


99 cm



Med lådor
2105327 2074609 2031539

Tillbehör skyddsmattor för lådor 49 cm | 59 cm | 79 cm | 89 cm (2 st/förp)

WAVE PLUS Höjd 50 cm | djup 45 cm | Foliebelagd MDF-skiva. Soft-close lådor.



Wave plus: Skyddsmattor för lådor ingår



Tvättställsskåp 59 cm
2104982 2093387 2104969



Tvättställsskåp 79 cm
2104981 2104970 2104981



Tvättställsskåp 99 cm
2105327 2154641

WAVE HANDFAT Djup 39 cm, höjd 3,5 cm | Handfat av porslin | CE-godkänd. Bottenventil och vattenlås säljs separat.

51 cm



1684415

61 cm



1684416

81 cm



1684417

101 cm



1734714

WAVE PLUS HANDFAT Djup 46 cm, höjd 1,8 cm | Handfat av porslin | CE-godkänd. Bottenventil och vattenlås säljs separat. Vit eller svart.



Tvättställ Wave plus 61 cm
2031532 Vit
2154646 Svart



Tvättställ Wave plus 81 cm
2031533 Vit
2154647 Svart



Tvättställ Wave plus 101 cm
2154643 Vit
2154648 Svart

42 x 42 x 12 cm Kvadratisk handfat 2031478
40,5 x 14 cm Runt handfat 2031477
35 x 12 cm Litet runt handfat 2031477 (Obs! saknar breddavlopp och hål för blandare)

WAVE PLUS – Skiva till runt eller kvadratisk handfat. Grafitgrå.
60 x 46 x 1 cm 2031479
80 x 46 x 1 cm 2031481
100 x 46 x 1 cm 2154644

ALLT-I-ETT-PAKET

Bredd 40,5 x Höjd 69 x Djup 22,5 cm inkl tvättställ.



Folie-belagd MDF-skiva. Soft-close gångjärn. Dörren kan hängas med höger- eller vänsterhängning. Ett hyllplan ingår. Bottenventil och vattenlås säljs separat.

Möbelpaket Wave 40,5 cm
2154638
2154639
2154640



H 173 x B 35 x D 35 cm
2031504 2031502 2019137

H 137,5 x B 35 x D 25 cm
2031503 2031501 2031500

H 70 x B 35 x D 20 cm
2031515 2031514 2031513

CELLO Wave

FINNS I FÄRGER: VIT GRAFITGRÅ EK

SPEGELSKÅP Höjd: 70 cm | Djup: 13 cm | Foliebelagd MDF-skiva, soft-close gångjärn. Med två glashyllplan. Handtag och IP44 eluttag.

46 cm



2031528 2031524 2031520

60 cm




2004944 2031525 2031521

80 cm



2031529 2031526 2031522

100 cm



2031527 2031523 2031519

BADRUMSSPEGLAR Höjd 65 cm | Djup 2 cm

50 cm



1684426

60 cm



1684427

80 cm



1684428

100 cm



1686945

HANDTAG

Handtag 32,8 cm
Krom 1684429
Vit 1684431
Svart 1684430
Borstad mässing 2031487




Handtag 16,8 cm
Krom 2031496
Vit 2031499
Svart 2031498
Borstad mässing 2031497




Markeringar finns för handtag eller knapp på insidan av lådor och dörrar. 32,8 cm handtag finns markerat i tvättställsskåp med lådor samt höghöskåp höjd 137,5 och 173 cm. 16,8 cm finns markerat i underskåp med dörrar samt sidoskåp höjd 70 cm.

Listhandtag 35 cm
Krom 2031492
Vit 2031495
Svart 2031494
Borstad mässing 2031493



Listhandtag 20 cm
Krom 2031488
Vit 2031491
Svart 2031490
Borstad mässing 2031489



Markeringar finns för handtag eller knapp på insidan av lådor och dörrar. List-, knapp- och läderhandtag passar skåp med handtagshål. 35 cm handtag passar underskåp med lådor B 79 och B 99 cm. 20 cm handtag passar underskåp med lådor och dörrar B 40,5, B 49 och B 59 cm samt hög- och sidoskåp.

Knoppar
Krom 2031506
Svart 2031508
Borstad mässing 2031507



Läderhantag
Svart/svart 2031511



ÖVRIGA TILLBEHÖR

Cello Erro SPA II 400 och 600 ledbelysning
Erro SPA II 400 1976290
8 W, ljusflöde 600 lm, färgtemperatur 4 000 K, livslängd 25 000 h, spänning 220–240 V, dubbelisolerad, kapslingsklass IP44. Lampans bredd är 400 mm. Ej dimbar.



Erro SPA II 600 2019366
12 W, ljusflöde 960 lm, färgtemperatur 4 000 K, livslängd 25 000 h, spänning 220–240 V, dubbelisolerad, kapslingsklass IP44. Lampans bredd är 600 mm. Ej dimbar.




Kompatibel med Cello speglar och spegelskåp

Handtag till spegelskåp
2031486
Krom. 2 st/förp. (Reservdel)



Skyddsmatta för lådor
Till tvättställsskåp Wave S 38 cm. 2 st/förp.

99 cm 2031518
79 cm 2031517
59 cm 2031516
49 cm 2020570



Cello Wave-badrumsmöbler är tillverkade av lättskött foliebelagd MDF-skiva. Möblerna finns i fem olika bredder: 40, 50, 60, 80 och 100 cm samt tre olika djup. Färgval: vit, grafitgrå och ek.

Underskåp finns med lådor eller dörrar. Underskåp med lådor har djupalternativ på 38 och 45 cm. Underskåp med dörrar har ett djup på 38 cm, medan allt-i-ett underskåpspaketet är 22,5 cm djupt. Tvättställ kompatibla med Cello Wave-underskåp är 39 cm djupa Cello W och Cello S. Tvättställ kompatibla med Cello Wave Plus-underskåp är 46 cm djupa Cello W Plus och Cello L, samt Cello-seriens skålformade tvättställ och HPL-bänkskivor.

Spegelskåp och speglar finns i fyra olika bredder. Spegelskåpen har dubbelsidiga spegeldörrar, tvådelad IP44-eluttag flyttbara och glashyllor. Serien inkluderar även två olika höga skåp och ett sidoskåp. Skåpen har en dörr, och hängningen kan ändras. Alla möbler har soft-close gångjärn eller skenor. LED-belysning och handtag säljs separat. Cello Wave-handtag finns i flera olika modeller och färgalternativ. Markeringar finns för handtag eller knapp på baksidan av lådor och dörrar.

CELLO WAVE-BADRUMSMÖBLER SKÖTSELRÅD

Möblerna ska installeras i uppvärmda utrymmen. Omgivningstemperaturen bör vara mellan 5–35 °C. Det är också viktigt att säkerställa tillräcklig ventilation.

Möblerna får inte placeras direkt mot en värmekälla.

Skydda möblerna:

- Mot direkt vatten och ånga: Installationsplatsen bör vara skyddad från direkt vattenstänk, exempelvis med en duschvägg.
- Mot mekanisk påverkan: Undvik att skada ytorna med vassa föremål och undvik stötar.
- Mot vätskor: Spill på möblernas ytor bör omedelbart torkas bort. Många koncentrerade kosmetiska produkter kan skada ytorna.

Materialen som används i badrumsmöblerna är lätta att sköta och rengöra. Använd inte slipande eller lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel, eftersom de kan skada ytorna. Möblerna rengörs med en fuktig mikrofiberduk och torkas noggrant med en ren, torr duk. För rengöring av porslinstvättställ kan de flesta hushållsrengöringsmedel användas, men de får inte innehålla slipmedel, syror eller ammoniak, eftersom dessa kan repa och matta ner den blanka ytan. Använd endast rengöringsmedel avsedda för speglar vid rengöring av speglar.

Observera att gångjärn och skenor bör kontrolleras var sjätte månad. Lösa eller lossnade skruvar ska dras åt, och skenor ska rengöras och smörjas.

