

ALUSKERMI

Katepal SuperBase Grip Green



Katepal SuperBase Grip Green on aluskermi, jonka yläpinnassa on karhea liuskekivisirote ja alapinnassa hieno hiekka. Tuotteen toisen reunan yläpinnassa sekä vastakkaisen reunan alapinnassa on 100 mm leveä liimareuna suojamuovin alla.

KÄYTTÖKOHDJE JA SOVELTUVUUS

Katepal SuperBase Grip Green on epäjatkuvien katteiden sekä monikerroskatteiden liimareunoin varustettu vahva aluskermi, jonka varassa katto voi talvehtia. Tuote kiinnitetään alustaansa mekaanisesti liimareunan keskeltä. Yläpinnassa on työturvallisuutta parantava karhea Grip-sirote. Tuotteella on TL3-, AKE- sekä BH3-luokitukset.

Tuote kuuluu Katepal Green -tuoteperheeseen. Sen valmistamisessa osa fossiilisista raaka-aineista on korvattu uusiutuvilla tai kierrätettävillä raaka-aineilla, ja siksi sen hiilijalanjälki on pienempi kuin perinteisen verrokkituotteen. Katepal Green -tuoteperheen tuotteilla on 7–77 % pienempi hiilijalanjälki kuin fossiilisesta raaka-aineesta valmistetulla keskivertotuotteella. Luku vaihtelee sen mukaan, kuinka suuri osa tuotteen raaka-aineista on mahdollista korvata uusiutuvilla tai kierrätetyillä vaihtoehdoilla. Vertailussa on käytetty Suomen ympäristökeskuksen bitumikermituotteiden CO2dataa (luettu 2026). Tuotetta koskeva tieto perustuu EN15804+A2 standardin mukaan laadittuun kolmannen osapuolen verifioimaan EPD:hen.

Asennustapa	Itseliimautuva, Mekaaninen kiinnitys
Tuotteen mitat	1 x 15 m
Pakkausta/lava	30 kpl
Hyötyneliöt	13,5 m ²
Neliöpaino (kg/m ²)	2,2 kg
Pakkauksen paino	32 kg
Yläpinta	Grip-pinta, Liimareuna
Alapinta	Hiekka, Liimareuna
Tuoteluokka	TL3
Höyrynsulkuluokka	BH3
Aluskateluokka	AKE

KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Katepal-tuotteet on säilytettävä kuivassa sekä suojattuna auringonvalolta ja kuumuudelta. Tuotteita tulee käsitellä varoen ennen asennustöitä. Rullatuotteet on säilytettävä pystyasennossa. Vaaka-asennossa kuljetetut rullat tulee siirtää pystyasentoon heti tilauksen vastaanoton jälkeen. Lavoja ei saa varastoida päällekkäin. Huomioi turvalliset nostotyöskentelytavat: lavojen nosto-ohjeet löytyvät jokaisesta lavasta (QR-koodin lavan muovihupussa).

